


E11462



Prolongador

VDOAH043MSS00,6H04STGH040MSS

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Campo de aplicación

Sistema	Libre de siliconas; Libre de halógenos; Contactos dorados
Libre de siliconas	sí

Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V]	10...30 DC
Corriente máxima total [A]	3

Salidas

Alimentación	PNP
--------------	-----

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]	-25...85
Grado de protección	IP 68

Datos mecánicos

Materiales	PUR
Material del cuerpo	PUR
Material de la tuerca de unión	latón, niquelado

Indicaciones / elementos de mando

Indicador	Estado de conmutación	2 x LED, amarillo
	Disponibilidad	1 x LED, verde

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

E11462



Prolongador

VDOAH043MSS00,6H04STGH040MSS

Conexión eléctrica - Conector macho


Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: PUR; bloqueo: latón, niquelado; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,7...0,9 Nm



Conexión eléctrica

Cable: 0,6 m, PUR, Libre de halógenos, negro, Ø 4,7 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Conexión



Conexión eléctrica - Toma

Conector: 1 x M12, acodado; codificación: A; cuerpo: PUR; bloqueo: latón, niquelado; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,7...0,9 Nm

