


## Prolongador

VDOAH050MSS0002H05STGH050MSS

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



## Campo de aplicación

Sistema	Libre de siliconas; Libre de halógenos; Contactos dorados
Libre de siliconas	sí

## Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V]	< 30 AC / < 36 DC
Corriente máxima total [A]	3

## Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]	-25...85
Grado de protección	IP 68

## Datos mecánicos

Materiales	PUR
Material del cuerpo	PUR
Material de la tuerca de unión	latón, niquelado

## Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

# E11484




## Prolongador

VDOAH050MSS0002H05STGH050MSS

### Conexión eléctrica - Conector macho


Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: PUR; bloqueo: latón, niquelado; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,7...0,9 Nm



### Conexión eléctrica

Cable: 2 m, PUR, Libre de halógenos, negro, Ø 5 mm; 5 x 0,34 mm<sup>2</sup> (32 x Ø 0,1 mm)

### Conexión



### Conexión eléctrica - Toma

Conector: 1 x M12, acodado; codificación: A; cuerpo: PUR; bloqueo: latón, niquelado; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,7...0,9 Nm

