
E11489

Cable de conexión con conector hembra

ADOAF030MSS0002H03

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: EVC144
Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



Campo de aplicación		
Sistema		Libre de siliconas; Libre de halógenos; Contactos dorados
Libre de siliconas		sí
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Clase de protección		III
Corriente máxima total	[A]	3
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...85
Grado de protección		IP 68
Datos mecánicos		
Dimensiones	[mm]	18 x 10 x 27
Materiales		PUR
Material del cuerpo		PUR
Material de la tuerca de unión		latón, niquelado
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.

E11489

Cable de conexión con conector hembra

ADOAF030MSS0002H03


Conexión eléctrica

Cable: 2 m, PUR, Libre de halógenos, negro, Ø 4,1 mm; 3 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)


Conexión eléctrica - Toma

Conector: 1 x M8, acodado; codificación: A; cuerpo: PUR; bloqueo: latón, niquelado; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,6...0,7 Nm

Conector: 1 x M8, acodado; codificación: A; cuerpo: PUR; bloqueo: latón, niquelado; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,6...0,7 Nm



Conexión



	Colores de los hilos :
BK =	negro
BN =	marrón
BU =	azul