

## Cable de conexión con conector hembra

ADOGF030VAS0010E03

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: EVT124

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



## Campo de aplicación

Sistema	Libre de siliconas; Contactos dorados
Libre de siliconas	sí

## Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V]	< 60 AC / < 75 DC
Clase de protección	III
Corriente máxima total [A]	3

## Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]	-25...85
Grado de protección	IP 68

## Datos mecánicos

Dimensiones [mm]	10 x 10 x 31
Materiales	PVC
Material del cuerpo	PVC
Material de la tuerca de unión	inox (1.4404 / 316L)

## Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

# E11496



## Cable de conexión con conector hembra

ADOGF030VAS0010E03

### Conexión eléctrica

Cable: 10 m, PVC, naranja, Ø 5 mm; 3 x 0,25 mm<sup>2</sup> (32 x 0,1 mm )


### Conexión eléctrica - Toma

Conector: 1 x M8, recto; codificación: A; cuerpo: PVC; bloqueo: inox (1.4404 / 316L); Contactos: dorado; Par de apriete: 0,6...0,7 Nm

Conector: 1 x M8, recto; codificación: A; cuerpo: PVC; bloqueo: inox (1.4404 / 316L); Contactos: dorado; Par de apriete: 0,6...0,7 Nm



### Conexión



Colores de los hilos :  
BK = negro  
BN = marrón  
BU = azul