




Cable de conexión con conector hembra

ADOAF030VAS0005E03

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: EVT127
Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



Campo de aplicación		
Sistema		Libre de siliconas; Contactos dorados
Libre de siliconas		sí
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Clase de protección		III
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...85
Grado de protección		IP 68
Datos mecánicos		
Peso	[g]	180
Materiales		PVC
Material del cuerpo		PVC
Material de la tuerca de unión		inox (1.4404 / 316L)
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.



Cable de conexión con conector hembra


ADOAF030VAS0005E03

Conexión eléctrica


Cable: 5 m, PVC, naranja, Ø 5 mm; 3 x 0,25 mm² (32 x 0,1 mm)

Conexión eléctrica - Toma

Conector: 1 x M8, acodado; codificación: A; cuerpo: PVC; bloqueo: inox (1.4404 / 316L); Contactos: dorado; Par de apriete: 0,6...0,7 Nm



Conexión



BK =
BN =
BU =

Colores de los hilos :
negro
marrón
azul