

E11500



Cable de conexión con conector hembra

ADOAF030VAS0025E03

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Campo de aplicación	
Sistema	Libre de siliconas; Contactos dorados
Libre de siliconas	sí
Datos eléctricos	
Tensión de alimentación [V]	< 60 AC / < 75 DC
Clase de protección	III
Condiciones ambientales	
Temperatura ambiente [°C]	-25...85
Grado de protección	IP 68
Datos mecánicos	
Materiales	PVC
Material del cuerpo	PVC
Material de la tuerca de unión	inox (1.4404 / 316L)
Notas	
Cantidad por pack	1 unid.

E11500



Cable de conexión con conector hembra


ADOAF030VAS0025E03

Conexión eléctrica


Cable: 25 m, PVC, naranja, Ø 5 mm; 3 x 0,25 mm² (32 x 0,1 mm)

Conexión eléctrica - Toma

Conector: 1 x M8, acodado; codificación: A; cuerpo: PVC; bloqueo: inox (1.4404 / 316L); Contactos: dorado; Par de apriete: 0,6...0,7 Nm



Conexión



BK = Colores de los hilos :
BN = negro
BU = marrón
 azul