



Cable de conexión con conector hembra

ADOAF032VAS0025E03

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Campo de aplicación		
Sistema	Libre de siliconas; Contactos dorados	
Libre de siliconas	sí	
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	10...30 DC
Clase de protección	III	
Salidas		
Alimentación	PNP	
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...85
Grado de protección	IP 68	
Datos mecánicos		
Dimensiones	[mm]	18 x 10 x 28
Materiales	PVC	
Material del cuerpo	PVC	
Material de la tuerca de unión	inox (1.4404 / 316L)	
Indicaciones / elementos de mando		
Indicador	Estado de conmutación	1 x LED, amarillo
	Disponibilidad	1 x LED, verde
Notas		
Cantidad por pack	1 unid.	

E11503



Cable de conexión con conector hembra


ADOAF032VAS0025E03

Conexión eléctrica


Cable: 25 m, PVC, naranja, Ø 5 mm; 3 x 0,25 mm² (32 x 0,1 mm)

Conexión eléctrica - Toma

Conector: 1 x M8, acodado; codificación: A; cuerpo: PVC; bloqueo: inox (1.4404 / 316L); Contactos: dorado; Par de apriete: 0,6...0,7 Nm



Conexión



Colores de los hilos :
BK = negro
BN = marrón
BU = azul