
E11535

Conector hembra a cablear

SDOAH030MSSFKPG

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	< 250 AC
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-40...85
Grado de protección		IP 67
Datos mecánicos		
Peso	[g]	25
Dimensiones	[mm]	35 x 20 x 30
Materiales		PBT
Material del cuerpo		PBT
Material de la tuerca de unión		PA
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.

E11535

Conector hembra a cablear


SDOAH030MSSFKPG

Conexión eléctrica

bornes roscados: ...0,75 mm²; funda del cable: Ø 6...8 mm

Conexión eléctrica - Toma

Conector: 1 x M12, acodado; codificación: C; cuerpo: PBT; bloqueo: PA



Conexión

