




Cable de conexión con conector hembra

ADOGH040MSS0005C04

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: EVC527  
Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



| Campo de aplicación            |                                                                              |                   |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Sistema                        | Libre de siliconas; Libre de halógenos; Contactos dorados; cable apantallado |                   |
| Libre de siliconas             | sí                                                                           |                   |
| Datos eléctricos               |                                                                              |                   |
| Tensión de alimentación        | [V]                                                                          | < 50 AC / < 60 DC |
| Clase de protección            |                                                                              | III               |
| Corriente máxima total         | [A]                                                                          | 4                 |
| Condiciones ambientales        |                                                                              |                   |
| Temperatura ambiente           | [°C]                                                                         | -25...90          |
| Grado de protección            |                                                                              | IP 67             |
| Datos mecánicos                |                                                                              |                   |
| Peso                           | [g]                                                                          | 197,6             |
| Dimensiones                    | [mm]                                                                         | 15 x 15 x 46,5    |
| Materiales                     |                                                                              | TPU               |
| Material del cuerpo            |                                                                              | TPU               |
| Material de la tuerca de unión |                                                                              | latón, niquelado  |
| Notas                          |                                                                              |                   |
| Cantidad por pack              | 1 unid.                                                                      |                   |

# E11540



## Cable de conexión con conector hembra

ADOGH040MSS0005C04

### Conexión eléctrica


Cable: 5 m, PUR, Libre de halógenos, negro, Ø 5 mm, apantallado; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )

### Conexión eléctrica - Toma

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: TPU; bloqueo: latón, niquelado; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,7...0,9 Nm; cable de conexión apantallado: conector no conectado a la malla



### Conexión



Colores de los hilos :

|      |        |
|------|--------|
| BK = | negro  |
| BN = | marrón |
| BU = | azul   |
| WH = | blanco |