

E11541




Cable de conexión con conector hembra

ADOAH040MSS0002C04

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: EVC529

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



Campo de aplicación

| | |
|--------------------|--|
| Sistema | Libre de siliconas; Libre de halógenos; Contactos dorados; cable apantallado |
| Libre de siliconas | sí |

Datos eléctricos

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Tensión de alimentación [V] | < 50 AC / < 60 DC |
| Clase de protección | III |
| Corriente máxima total [A] | 4 |

Condiciones ambientales

| | |
|---------------------------|----------|
| Temperatura ambiente [°C] | -25...90 |
| Grado de protección | IP 67 |

Datos mecánicos

| | |
|--------------------------------|------------------|
| Peso [g] | 88,6 |
| Dimensiones [mm] | 15 x 26,3 x 38 |
| Materiales | TPU |
| Material del cuerpo | TPU |
| Material de la tuerca de unión | latón, niquelado |

Notas

| | |
|-------------------|---------|
| Cantidad por pack | 1 unid. |
|-------------------|---------|

E11541



Cable de conexión con conector hembra

ADOAH040MSS0002C04

Conexión eléctrica


Cable: 2 m, PUR, Libre de halógenos, negro, Ø 5 mm, apantallado; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Conexión eléctrica - Toma

Conector: 1 x M12, acodado; codificación: A; cuerpo: TPU; bloqueo: latón, niquelado; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,7...0,9 Nm; cable de conexión apantallado: conector no conectado a la malla



Conexión



Colores de los hilos :

| | |
|------|--------|
| BK = | negro |
| BN = | marrón |
| BU = | azul |
| WH = | blanco |