


E11551



Conector macho a cablear

SSTGF040MSSFPG



Campo de aplicación	
Sistema	Libre de siliconas; Contactos dorados
Libre de siliconas	sí
Datos eléctricos	
Tensión de alimentación [V]	< 60 AC / < 75 DC
Clase de protección	III
Corriente máxima total [A]	4
Condiciones ambientales	
Temperatura ambiente [°C]	-25...90
Grado de protección	IP 68
Datos mecánicos	
Peso [g]	14,9
Dimensiones [mm]	12 x 12 x 35,5
Materiales	PA
Material del cuerpo	PA
Material de la tuerca de unión	latón, niquelado
Notas	
Cantidad por pack	1 unid.

E11551



Conector macho a cablear

SSTGF040MSSFPG

Conexión eléctrica

tecnología de aislamiento de desplazamiento: 0,14...0,38 mm²; aislamiento de los hilos: PVC / TPE; (Ø 1,0...1,6 mm); funda del cable: Ø 3...5 mm

Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x M8, recto; codificación: A; cuerpo: PA; bloqueo: latón, niquelado; Contactos: dorado



Conexión

