


E11552



Conector hembra a cablear

SDOGF030MSSFKPG



Campo de aplicación		
Sistema	Contactos dorados	
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	< 45 AC / < 70 DC
Clase de protección		III
Corriente máxima total	[A]	4
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Grado de protección		IP 68
Datos mecánicos		
Peso	[g]	17,2
Materiales		PA
Material del cuerpo		PA
Material de la tuerca de unión		latón, niquelado
Notas		
Cantidad por pack	1 unid.	



Conector hembra a cablear


SDOGF030MSSFKPG

Conexión eléctrica

tecnología de aislamiento de desplazamiento: 0,14...0,38 mm²; aislamiento de los hilos: PVC / TPE; (Ø 1,0...1,6 mm); funda del cable: Ø 3...5 mm

Conexión eléctrica - Toma

Conector: 1 x M8, recto; codificación: A; cuerpo: PA; bloqueo: latón, niquelado; Contactos: dorado



Conexión

