


E11566



Repartidor en T

T SPLITTER M12/2XUS



Campo de aplicación

Versión

para sensores de presión PNI

Datos eléctricos

Tensión de alimentación

[V]

< 30 AC / < 36 DC

Corriente máxima por
módulo / punto de conexión

[A]

3

Corriente máxima total

[A]

3

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente

[°C]

-25...90

Grado de protección

IP 68

Datos mecánicos

Peso

[g]

38,2

Materiales

PUR

Notas

Notas

orientación conectores A/B en horizontal (con el sensor en vertical)

Cantidad por pack

1 unid.

Repartidor en T

T SPLITTER M12/2XUS

Conexión eléctrica

Conexión

