




Repartidor en Y

Safety splitter box




Campo de aplicación		
Versión	repartidor en T para la conexión en pseudoserie de detectores de seguridad	
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Corriente máxima por módulo / punto de conexión	[A]	4
Corriente máxima total	[A]	4
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Grado de protección		IP 68
Datos mecánicos		
Peso	[g]	31,4
Materiales		PUR
Material del cuerpo		PUR
Material de la tuerca de unión		latón, niquelado
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.

Repartidor en Y

Safety splitter box

Conexión eléctrica

Conexión



Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x M12; cuerpo: PUR; bloqueo: latón, niquelado

Conexión eléctrica - Toma

Conector: 1 x M12; cuerpo: PUR; bloqueo: latón, niquelado

Conector: 1 x M12; cuerpo: PUR; bloqueo: latón, niquelado