




Caja repartidora

ZDO6H057MSS00,5H09

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Campo de aplicación		
Sistema		Libre de siliconas; Libre de halógenos; Contactos dorados
Libre de siliconas		sí
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	10...30 DC
Clase de protección		II
Corriente máxima por módulo / punto de conexión	[A]	4
Corriente máxima total	[A]	12
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-15...80
Grado de protección		IP 67
Datos mecánicos		
Dimensiones	[mm]	18 x 54 x 100
Materiales		TPU
Material del cuerpo		TPU
Número de puntos de conexión en el repartidor central		6

E11570



Caja repartidora

ZDO6H057MSS00,5H09

Tipo de conector	M12
------------------	-----

Indicaciones / elementos de mando

Indicador	Estado de conmutación	6 x LED, amarillo
	Disponibilidad	1 x LED, verde

Notas


Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

Conexión eléctrica

Cable: 0,5 m, PUR, Libre de halógenos, negro, Ø 9 mm; 6 x 0,34 mm² + 3 x 0,75 mm²

Conexión eléctrica - punto de conexión

Conector: 6 x M12; codificación: A; cuerpo: TPU; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,5 Nm



E11570



Caja repartidora

ZDO6H057MSS00,5H09

Conexión



BN =
BU =
GN =
GN/YE =
GY =
PK =
RD =
WH =
YE =

Colores de los hilos :
marrón
azul
verde
verde / amarillo
gris
rosa
rojo
blanco
amarillo