


E11571



Caja repartidora
ZDO8H059MSS00,5H11

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: EBC038
Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



Campo de aplicación		
Sistema	Libre de siliconas; Libre de halógenos; Contactos dorados	
Libre de siliconas	sí	
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	10...30 DC
Clase de protección		II
Corriente máxima por módulo / punto de conexión	[A]	4
Corriente máxima total	[A]	12

E11571



Caja repartidora

ZDO8H059MSS00,5H11

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	[°C]	-15...80
Grado de protección		IP 67

Datos mecánicos

Dimensiones	[mm]	18 x 54 x 127
Materiales		TPU
Material del cuerpo		TPU
Número de puntos de conexión en el repartidor central		8
Tipo de conector		M12

Indicaciones / elementos de mando

Indicador	Estado de conmutación	8 x LED, amarillo
	Disponibilidad	1 x LED, verde

Notas


Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

Conexión eléctrica

Cable: 0,5 m, PUR / PVC, Libre de halógenos, negro, Ø 8,4 mm; 8 x 0,34 mm² + 3 x 0,75 mm²

Conexión eléctrica - punto de conexión

Conector: 8 x M12; codificación: A; cuerpo: TPU; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,5 Nm






Caja repartidora

ZDO8H059MSS00,5H11

Conexión



	Colores de los hilos :
BK =	negro
BN =	marrón
BU =	azul
GN =	verde
GN/YE =	verde / amarillo
GY =	gris
PK =	rosa
RD =	rojo
VT =	violeta
WH =	blanco
YE =	amarillo