




Prolongador

VDOAH043MSS0007H04STGH040MSS

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



| Campo de aplicación               |                                                           |                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|
| Sistema                           | Libre de siliconas; Libre de halógenos; Contactos dorados |                   |
| Libre de siliconas                | sí                                                        |                   |
| Datos eléctricos                  |                                                           |                   |
| Tensión de alimentación           | [V]                                                       | 10...30 DC        |
| Corriente máxima total            | [A]                                                       | 3                 |
| Salidas                           |                                                           |                   |
| Alimentación                      | PNP                                                       |                   |
| Condiciones ambientales           |                                                           |                   |
| Temperatura ambiente              | [°C]                                                      | -25...85          |
| Grado de protección               | IP 68                                                     |                   |
| Datos mecánicos                   |                                                           |                   |
| Materiales                        | PUR                                                       |                   |
| Material del cuerpo               | PUR                                                       |                   |
| Material de la tuerca de unión    | latón, niquelado                                          |                   |
| Indicaciones / elementos de mando |                                                           |                   |
| Indicador                         | Estado de conmutación                                     | 2 x LED, amarillo |
|                                   | Disponibilidad                                            | 1 x LED, verde    |
| Notas                             |                                                           |                   |
| Cantidad por pack                 | 1 unid.                                                   |                   |

## Prolongador

VDOAH043MSS0007H04STGH040MSS

### Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: PUR; bloqueo: latón, niquelado; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,7...0,9 Nm



### Conexión eléctrica

Cable: 7 m, PUR, Libre de halógenos, negro, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm<sup>2</sup> (32 x Ø 0,1 mm)

### Conexión



### Conexión eléctrica - Toma

Conector: 1 x M12, acodado; codificación: A; cuerpo: PUR; bloqueo: latón, niquelado; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,7...0,9 Nm

