


E11622



Prolongador con conector para válvulas

VVDA040MSS0002H03STGH020MSS



Campo de aplicación	
Aplicación	Medición de corriente
Datos eléctricos	
Tensión de alimentación [V]	< 24 AC/DC
Condiciones ambientales	
Temperatura ambiente [°C]	-40...90
Grado de protección	IP 67; IP 69K
Datos mecánicos	
Peso [g]	152,5
Materiales	TPU
Material del cuerpo	TPU
Material de la tuerca de unión	latón, niquelado
Accesorios	
Componentes incluidos	tornillo campo de rotulación
Notas	
Cantidad por pack	1 unid.

E11622



Prolongador con conector para válvulas

VVDAA040MSS0002H03STGH020MSS

Conexión eléctrica - Conector macho


Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: TPU; bloqueo: latón, niquelado; Par de apriete: 0,5 Nm



Conexión eléctrica

Cable: 2 m, PUR; 2 x 0,75 mm²

Conexión



Conexión eléctrica - Toma

Conector: 1 x válvula tipo A DIN, acodado; cuerpo: TPU; bloqueo: latón, niquelado; Par de apriete: 0,5 Nm

