




Cable de conexión con conector macho

ASTGH040VAS0010E04

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Campo de aplicación	
Sistema	Libre de siliconas; Contactos dorados
Libre de siliconas	sí
Datos eléctricos	
Tensión de alimentación [V]	< 250 AC / < 300 DC
Condiciones ambientales	
Temperatura ambiente [°C]	-25...100
Grado de protección	IP 68; IP 69K
Datos mecánicos	
Dimensiones [mm]	15 x 15 x 41,5
Materiales	PVC
Material del cuerpo	PVC
Material de la tuerca de unión	inox (1.4404 / 316L)
Notas	
Cantidad por pack	1 unid.



Cable de conexión con conector macho


ASTGH040VAS0010E04

Conexión eléctrica

Cable: 10 m, PVC, naranja, Ø 5,3 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: PVC; bloqueo: inox (1.4404 / 316L); Contactos: dorado; Par de apriete: 0,7...0,9 Nm



Conexión

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

	Colores de los hilos :
BK =	negro
BN =	marrón
BU =	azul
WH =	blanco