


# E11685



## Cable en bobina

CABLE/ 50M/ PUR/4X0,34/BK



### Campo de aplicación

Sistema Libre de halógenos; Aptitud para cadenas portacables

### Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C] -40...90

### Datos mecánicos

Peso [g]	1612	
Aptitud para cadenas portacables	sí	
Aptitud para cadenas portacables	Radio de curvatura para aplicaciones flexibles	mín. 10 x diámetro del cable
	Velocidad de avance	máx. 3,3 m/s con una longitud de avance horizontal de 5 m y aceleración máx. de 5 m/s <sup>2</sup>
	Ciclos de curvatura	> 5 Mio.
	Esfuerzo de torsión	± 180 °/m

### Notas

Cantidad por pack 1 unid.

### Conexión eléctrica

Cable: 50 m, PUR, Libre de halógenos, negro, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup>, PP