E11686

Cable en bobina

CABLE/100M/ PUR/4X0,34/BK



Campo de aplicación			
Sistema		Libre de halógenos; Aptitud para cadenas portacables	
Condiciones ambientales			
Temperatura ambiente	[°C]	-40...90	
Datos mecánicos			
Peso	[g]	3127	
Aptitud para cadenas portacables		sí	
Aptitud para cadenas portacables		Radio de curvatura para aplicaciones flexibles	mín. 10 x diámetro del cable
		Velocidad de avance	máx. 3,3 m/s con una longitud de avance horizontal de 5 m y aceleración máx. de 5 m/s²
		Ciclos de curvatura	> 5 Mio.
		Esfuerzo de torsión	± 180 °/m
Notas			
Cantidad por pack		1 unid.	
Conexión eléctrica			
Cable: 100 m, PUR, Libre de halógenos, negro, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm², PP			