

E11693



Cable de conexión con conector hembra

ADOAH040MSN0002A04

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Campo de aplicación

Aplicación Zona Ex 1

Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V] < 15 DC

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C] -25...90

Grado de protección IP 67

Datos mecánicos

Dimensiones [mm] 27 x 15 x 39

Materiales TPU

Material del cuerpo TPU

Material de la tuerca de unión latón, niquelado

Notas

Notas En caso de utilización de conectores hembra en zonas potencialmente explosivas (ATEX), existen requisitos especiales para el cableado. Los requisitos de los reglamentos de instalación pertinentes deben ser respetados rigurosamente por el usuario bajo su propia responsabilidad.

Cantidad por pack 1 unid.

E11693



Cable de conexión con conector hembra

ADOAH040MSN0002A04

Conexión eléctrica


Cable: 2 m, PUR / PVC, azul, \varnothing 5 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x \varnothing 0,1 mm)

Conexión eléctrica - Toma

Conector: 1 x M12, acodado; codificación: A; cuerpo: TPU; bloqueo: latón, niquelado



Conexión



Colores de los hilos :
BN = marrón
GY = gris
WH = blanco