




Caja repartidora

ZDO4H050MSS0005H07

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: EBC013

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



Campo de aplicación

Sistema	Libre de siliconas; Libre de halógenos; Contactos dorados
Libre de siliconas	sí

Datos eléctricos

Tensión de alimentación	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Clase de protección		II
Corriente máxima por módulo / punto de conexión	[A]	4
Corriente máxima total	[A]	12

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	[°C]	-15...80
Grado de protección		IP 67

Datos mecánicos

Dimensiones	[mm]	18 x 54 x 82
Materiales		TPU
Material del cuerpo		TPU

E11717



Caja repartidora

ZDO4H050MSS0005H07

Número de puntos de conexión en el repartidor central	4
Tipo de conector	M12

Notas


Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

Conexión eléctrica

Cable: 5 m, PUR, Libre de halógenos, negro, Ø 8,4 mm; 4 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm) + 3 x 0,75 mm² (95 x Ø 0,1 mm)

Conexión eléctrica - punto de conexión

Conector: 4 x M12; codificación: A; cuerpo: TPU; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,5 Nm



Conexión

BN	1 (1...4)	C
BU	3 (1...4)	C
GN/YE	5 (1...4)	C
WH	4 (1)	C
GN	4 (2)	C
YE	4 (3)	C
GY	4 (4)	C

	Colores de los hilos :
BN =	marrón
BU =	azul
GN =	verde
GY =	gris
WH =	blanco
YE =	amarillo