




Caja repartidora

ZDO4H050MSS0000-00STAK120MSS

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: EBC001  
Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



Campo de aplicación

|                    |                                       |
|--------------------|---------------------------------------|
| Sistema            | Libre de siliconas; Contactos dorados |
| Libre de siliconas | sí                                    |

Datos eléctricos

|                                                 |     |                   |
|-------------------------------------------------|-----|-------------------|
| Tensión de alimentación                         | [V] | < 60 AC / < 75 DC |
| Clase de protección                             |     | II                |
| Corriente máxima por módulo / punto de conexión | [A] | 4                 |
| Corriente máxima total                          | [A] | 12                |

Condiciones ambientales

|                      |      |          |
|----------------------|------|----------|
| Temperatura ambiente | [°C] | -15...80 |
| Grado de protección  |      | IP 67    |

# E11719



## Caja repartidora

ZDO4H050MSS0000-00STAK120MSS

## Datos mecánicos

|                                                       |      |               |
|-------------------------------------------------------|------|---------------|
| Dimensiones                                           | [mm] | 28 x 60 x 118 |
| Materiales                                            |      | TPU           |
| Material del cuerpo                                   |      | TPU           |
| Número de puntos de conexión en el repartidor central |      | 4             |
| Tipo de conector                                      |      | M12           |

## Notas


|                   |         |
|-------------------|---------|
| Cantidad por pack | 1 unid. |
|-------------------|---------|

## Conexión eléctrica - Conexión

Conector: 1 x M23; cuerpo: TPU; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,5 Nm.



## Conexión



# E11719



## Caja repartidora

ZDO4H050MSS0000-00STAK120MSS

### Conexión eléctrica - punto de conexión

Conector: 4 x M12; codificación: A; cuerpo: TPU; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,5 Nm

