

# E11720




## Caja repartidora

ZDO6H050MSS0005H07

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: EBC017

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



### Campo de aplicación

Sistema	Libre de siliconas; Libre de halógenos; Contactos dorados
Libre de siliconas	sí

### Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V]	< 60 AC / < 75 DC
Clase de protección	II
Corriente máxima por módulo / punto de conexión [A]	4
Corriente máxima total [A]	12

### Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]	-15...80
Grado de protección	IP 67

# E11720



## Caja repartidora

ZDO6H050MSS0005H07


Datos mecánicos	
Materiales	TPU
Material del cuerpo	TPU
Número de puntos de conexión en el repartidor central	6
Tipo de conector	M12

Notas	
Cantidad por pack	1 unid.

Conexión eléctrica	
Cable: 5 m, PUR, Libre de halógenos, negro, Ø 9 mm; 6 x 0,34 mm <sup>2</sup> (43 x Ø 0,1 mm ) + 3 x 0,75 mm <sup>2</sup> (95 x Ø 0,1 mm )	

### Conexión eléctrica - punto de conexión

Conector: 6 x M12; codificación: A; cuerpo: TPU; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,5 Nm



# E11720



## Caja repartidora

ZDO6H050MSS0005H07

### Conexión

<u>BN</u>	<u>1 (1...6)</u>
<u>BU</u>	<u>3 (1...6)</u>
<u>GN/YE</u>	<u>5 (1...6)</u>
<u>WH</u>	<u>4 (1)</u>
<u>GN</u>	<u>4 (2)</u>
<u>YE</u>	<u>4 (3)</u>
<u>GY</u>	<u>4 (4)</u>
<u>PK</u>	<u>4 (5)</u>
<u>RD</u>	<u>4 (6)</u>

	Colores de los hilos :
BN =	marrón
BU =	azul
GN =	verde
GY =	gris
PK =	rosa
RD =	rojo
WH =	blanco
YE =	amarillo