
E11721

Caja repartidora

ZDO6H050MSS0010H07

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Campo de aplicación		
Sistema		Libre de siliconas; Libre de halógenos; Contactos dorados
Libre de siliconas		sí
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Clase de protección		II
Corriente máxima por módulo / punto de conexión	[A]	4
Corriente máxima total	[A]	12
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-15...80
Grado de protección		IP 67
Datos mecánicos		
Materiales		TPU
Material del cuerpo		TPU

E11721

Caja repartidora

ZDO6H050MSS0010H07

Número de puntos de conexión en el repartidor central	6
Tipo de conector	M12

Notas


Cantidad por pack	1 unid.

Conexión eléctrica


Cable: 10 m, PUR, Libre de halógenos, negro, Ø 9 mm; 6 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm) + 3 x 0,75 mm² (95 x Ø 0,1 mm)

Conexión eléctrica - punto de conexión

Conector: 6 x M12; codificación: A; cuerpo: TPU; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,5 Nm



Conexión



Colores de los hilos :

BN = marrón
BU = azul
GN = verde
GY = gris
PK = rosa
RD = rojo
WH = blanco
YE = amarillo