




Caja repartidora

ZDO8H050MSS0000-00STAK120MSS

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: EBC009
Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



Campo de aplicación		
Sistema		Libre de siliconas; Contactos dorados
Libre de siliconas		sí
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Clase de protección		II
Corriente máxima por módulo / punto de conexión	[A]	4
Corriente máxima total	[A]	12
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-15...80
Grado de protección		IP 67

E11725



Caja repartidora

ZDO8H050MSS0000-00STAK120MSS


Datos mecánicos		
Dimensiones	[mm]	28 x 60 x 152
Materiales		TPU
Material del cuerpo		TPU
Número de puntos de conexión en el repartidor central		8
Tipo de conector		M12
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.

Conexión eléctrica - Conexión

Conector: 1 x M23; cuerpo: TPU; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,5 Nm



Conexión



E11725



Caja repartidora

ZDO8H050MSS0000-00STAK120MSS

Conexión eléctrica - punto de conexión

Conector: 8 x M12; codificación: A; cuerpo: TPU; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,5 Nm

