


E11733



Caja repartidora

ZDO8H050MSS0010H11

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Campo de aplicación		
Sistema	Libre de siliconas; Libre de halógenos; Contactos dorados	
Libre de siliconas	sí	
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Clase de protección		II
Corriente máxima por módulo / punto de conexión	[A]	4
Corriente máxima total	[A]	12
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-15...80
Grado de protección		IP 67
Datos mecánicos		
Materiales		TPU
Material del cuerpo		TPU

E11733



Caja repartidora

ZDO8H050MSS0010H11

Número de puntos de conexión en el repartidor central	8
Tipo de conector	M12

Notas


Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

Conexión eléctrica

Cable: 10 m, PUR, Libre de halógenos, negro, Ø 11,6 mm; 16 x 0,5 mm² (63 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm)

Conexión eléctrica - punto de conexión

Conector: 8 x M12; codificación: A; cuerpo: TPU; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,5 Nm



E11733



Caja repartidora

ZDO8H050MSS0010H11

Conexión

<u>BN</u>	1 (1...8)	C
<u>BU</u>	3 (1...8)	C
<u>GN/YE</u>	5 (1...8)	C
<u>GY/PK</u>	2 (1)	C
<u>RD/BU</u>	2 (2)	C
<u>WH/GN</u>	2 (3)	C
<u>BN/GN</u>	2 (4)	C
<u>WH/YE</u>	2 (5)	C
<u>YE/BN</u>	2 (6)	C
<u>WH/GY</u>	2 (7)	C
<u>GY/BN</u>	2 (8)	C
<u>WH</u>	4 (1)	C
<u>GN</u>	4 (2)	C
<u>YE</u>	4 (3)	C
<u>GY</u>	4 (4)	C
<u>PK</u>	4 (5)	C
<u>RD</u>	4 (6)	C
<u>BK</u>	4 (7)	C
<u>VT</u>	4 (8)	C

	Colores de los hilos :
BN =	marrón
BU =	azul
GN =	verde
GY =	gris
PK =	rosa
RD =	rojo
WH =	blanco
YE =	amarillo