

# E11734




## Caja repartidora

ZDO8H050MSS0000-00STAK190MSS

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: EBC011

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



### Campo de aplicación

Sistema	Libre de siliconas; Contactos dorados
Libre de siliconas	sí

### Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V]	< 60 AC / < 75 DC
Clase de protección	II
Corriente máxima por módulo / punto de conexión [A]	4
Corriente máxima total [A]	10

### Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]	-15...80
Grado de protección	IP 67

# E11734



## Caja repartidora


ZDO8H050MSS0000-00STAK190MSS

Datos mecánicos		
Dimensiones	[mm]	28 x 60 x 152
Materiales		TPU
Material del cuerpo		TPU
Número de puntos de conexión en el repartidor central		8
Tipo de conector		M12

Notas	
Cantidad por pack	1 unid.

### Conexión eléctrica - Conexión

Conector: 1 x M23; cuerpo: TPU; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,5 Nm



### Conexión

+ 19	1 (1...8)
- 6	3 (1...8)
± 12	5 (1...8)
15	4 (1)
7	2 (1)
5	4 (2)
4	2 (2)
16	4 (3)
8	2 (3)
3	4 (4)
14	2 (4)
17	4 (5)
9	2 (5)
2	4 (6)
13	2 (6)
11	4 (7)
10	2 (7)
1	4 (8)
18	2 (8)

# E11734



## Caja repartidora

ZDO8H050MSS0000-00STAK190MSS

### Conexión eléctrica - punto de conexión

Conector: 8 x M12; codificación: A; cuerpo: TPU; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,5 Nm

