




Caja repartidora

ZDO4H055MSS0000-00STAK120MSS

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: EBC002

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



Campo de aplicación

Sistema	Libre de siliconas; Contactos dorados
Libre de siliconas	sí

Datos eléctricos

Tensión de alimentación	[V]	10...30 DC
Clase de protección		II
Corriente máxima por módulo / punto de conexión	[A]	4
Corriente máxima total	[A]	12

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	[°C]	-15...80
Grado de protección		IP 67

Caja repartidora

ZDO4H055MSS0000-00STAK120MSS

Datos mecánicos

Dimensiones	[mm]	28 x 60 x 118
Materiales		TPU
Material del cuerpo		TPU
Número de puntos de conexión en el repartidor central		4
Tipo de conector		M12

Indicaciones / elementos de mando

Indicador	Estado de conmutación	4 x LED, amarillo
	Disponibilidad	1 x LED, verde

Notas


Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

Conexión eléctrica - Conexión

Conector: 1 x M23; cuerpo: TPU; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,5 Nm



Conexión



E11735



Caja repartidora

ZDO4H055MSS0000-00STAK120MSS

Conexión eléctrica - punto de conexión

Conector: 4 x M12; codificación: A; cuerpo: TPU; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,5 Nm

