


E11736



Cable de conexión con conector hembra

ADOGK120MSS0005H12



Campo de aplicación	
Sistema	Libre de halógenos
Datos eléctricos	
Tensión de alimentación [V]	< 63 AC/DC
Condiciones ambientales	
Temperatura ambiente [°C]	-25...80
Grado de protección	IP 67
Datos mecánicos	
Peso [g]	732
Dimensiones [mm]	26 x 26 x 85
Materiales	PUR negro
Material del cuerpo	PUR
Material de la tuerca de unión	latón, niquelado
Par de apriete [Nm]	2
Notas	
Cantidad por pack	1 unid.

E11736



Cable de conexión con conector hembra


ADOGK120MSS0005H12

Conexión eléctrica


Cable: 5 m, PUR, Libre de halógenos, negro, Ø 9,3 mm; 8 x 0,5 mm² (63 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm)

Conexión eléctrica - Toma

Conector: 1 x M23, recto; cuerpo: PUR; bloqueo: latón, niquelado



Conexión



Colores de los hilos :

BN =	marrón
BU =	azul
GN =	verde
GY =	gris
PK =	rosa
RD =	rojo
WH =	blanco
YE =	amarillo