


E11741



Cable de conexión con conector hembra

ADOAK120MSS0015H12



Campo de aplicación		
Sistema		Libre de halógenos
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	< 63 AC/DC
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...80
Grado de protección		IP 67
Datos mecánicos		
Peso	[g]	2055
Dimensiones	[mm]	51 x 26 x 70
Materiales		PUR negro
Material del cuerpo		PUR
Material de la tuerca de unión		latón, niquelado
Par de apriete	[Nm]	2
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.



Cable de conexión con conector hembra


ADOAK120MSS0015H12

Conexión eléctrica


Cable: 15 m, PUR, Libre de halógenos, negro, Ø 9,3 mm; 8 x 0,5 mm² (63 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm)

Conexión eléctrica - Toma

Conector: 1 x M23, acodado; cuerpo: PUR; bloqueo: latón, niquelado



Conexión



Colores de los hilos :

BN = marrón
BU = azul
GN = verde
GY = gris
PK = rosa
RD = rojo
WH = blanco
YE = amarillo