

E11762




Cable en Y

YDOGH040MSS0001H04STGH050MSS

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: EVC431

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



Campo de aplicación

Sistema	Libre de siliconas; Libre de halógenos; Contactos dorados
Libre de siliconas	sí

Datos eléctricos

Tensión de alimentación	[V]	< 250 AC / < 300 DC
-------------------------	-----	---------------------

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Grado de protección		IP 68

Datos mecánicos

Peso	[g]	111,5
Material del cuerpo		TPU
Material de la tuerca de unión		latón, niquelado
Material de la junta		plástico
Número de puntos de conexión en el repartidor central		2

Notas

Cantidad por pack		1 unid.
-------------------	--	---------

E11762



Cable en Y

YDOGH040MSS0001H04STGH050MSS

Conexión eléctrica


Cable: 1 m, PUR, Libre de halógenos, negro, Ø 4,9 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: TPU, negro; bloqueo: latón, niquelado; Contactos: dorado



Conexión



Conexión eléctrica - Toma

Conector: 2 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: TPU, negro transparente; bloqueo: latón, niquelado; Junta de estanqueidad: plástico; Contactos: dorado

