


# E11774



## Conector hembra a cablear

SDOGH050MSSFKPG



### Campo de aplicación

Sistema	Libre de siliconas; Contactos dorados
Libre de siliconas	sí

### Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V]	< 45 AC / < 70 DC
Corriente máxima total [A]	4; (...40 °C)

### Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]	-25...100
Grado de protección	IP 68

### Datos mecánicos

Peso [g]	29,9
Dimensiones [mm]	20 x 20 x 46
Materiales	PA
Material del cuerpo	PA
Material de la tuerca de unión	latón, niquelado

### Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

# E11774



## Conector hembra a cablear


SDOGH050MSSFKPG

### Conexión eléctrica

bornes roscados: ...0,75 mm<sup>2</sup>; funda del cable: Ø 6...8 mm

### Conexión eléctrica - Toma

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: PA; bloqueo: latón, niquelado; Contactos: dorado



### Conexión

