




Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	10...36 DC
Clase de protección		III
Corriente máxima por módulo / punto de conexión	[A]	4
Corriente máxima total	[A]	6
Salidas		
Alimentación		PNP
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-5...70



Caja repartidora

ProcessLine SB V4A 10m

Grado de protección	IP 69K; (para garantizar el grado de protección, es necesario cerrar las tomas no utilizadas con los tapones incluidos.; Par de apriete: 1,3 Nm +/- 0,1 Nm)
---------------------	---

Homologaciones / pruebas

MTTF	[años]	2487
------	--------	------

Datos mecánicos

Peso	[g]	2785,5
Dimensiones	[mm]	Ø 137,3 / L = 72
Materiales	toma roscada: inox (1.4404 / 316L); LED-Fenster: PC; Junta tórica: EPDM; Tapón de protección: PP	
Material del cuerpo	Acero inoxidable	
Número de puntos de conexión en el repartidor central	8	
Tipo de conector	M12	

Indicaciones / elementos de mando

Indicador	Estado de conmutación	16 x LED, amarillo
	Disponibilidad	1 x LED, verde

Accesorios

Componentes incluidos	Tapas protectoras: M12
-----------------------	------------------------

Notas


Notas	Suministro externo de tensión según MBTP
Cantidad por pack	1 unid.

Conexión eléctrica

Cable: 10 m, PUR / PVC, negro, Ø 11 mm; 3 x 0,75 mm² + 16 x 0,34 mm²
--

Conexión eléctrica - punto de conexión

Conector: 8 x M12; codificación: A; cuerpo: Acero inoxidable
--




E11775



Caja repartidora

ProcessLine SB V4A 10m

Conexión



Colores de los hilos :

BK =	negro
BN =	marrón
BU =	azul
GN =	verde
GY =	gris
PK =	rosa
RD =	rojo
VT =	violeta
WH =	blanco
YE =	amarillo

E11775

Caja repartidora

ProcessLine SB V4A 10m

