


E11841



Conector hembra a cablear

SDOGH040PLSFKSK



Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V] < 45 AC / < 70 DC

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C] -25...60

Grado de protección IP 67

Datos mecánicos

Peso [g] 12,1

Dimensiones [mm] 16 x 16 x 51

Materiales PA 6.6

Material del cuerpo PA 6.6

Material de la tuerca de unión PA 6.6

Notas


Cantidad por pack 1 unid.

Conexión eléctrica

tecnología de aislamiento de desplazamiento: 0,14...0,34 mm²; funda del cable: Ø 3,5...6 mm

Conexión eléctrica - Toma

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: PA 6.6; bloqueo: PA 6.6



E11841



Conector hembra a cablear

SDOGH040PLSFKSK

Conexión

