

E11861




Conector hembra a cablear

SDOGH040VASFKPG

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: EVF565

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



Campo de aplicación

Sistema	Libre de siliconas; Contactos dorados
Libre de siliconas	sí

Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V]	< 45 AC / < 70 DC
Corriente máxima total [A]	4; (...40 °C)

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]	-25...90
Grado de protección	IP 67

Datos mecánicos

Peso [g]	26
Dimensiones [mm]	20 x 20 x 54
Materiales	PA
Material del cuerpo	PA
Material de la tuerca de unión	Acero inoxidable

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

E11861



Conector hembra a cablear

SDOGH040VASFKPG

Conexión eléctrica

bornes roscados: ...0,75 mm²; funda del cable: Ø 4...6 mm

Conexión eléctrica - Toma

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: PA; bloqueo: Acero inoxidable; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,7...0,9 Nm



Conexión

