


E11863



Conector hembra a cablear

SDOAH042VASFKPG



Campo de aplicación		
Sistema	Libre de siliconas; Contactos dorados	
Libre de siliconas	sí	
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	10...30 DC
Corriente máxima total	[A]	4; (...40 °C)
Salidas		
Alimentación	PNP	
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...85
Grado de protección	IP 67; IP 69K	
Datos mecánicos		
Peso	[g]	26,4
Dimensiones	[mm]	38 x 20 x 36
Materiales	PBT; PA transparente	
Material del cuerpo	PBT / PA, transparente	
Material de la tuerca de unión	Acero inoxidable	
Indicaciones / elementos de mando		
Indicador	Estado de conmutación	1 x LED, amarillo
	Disponibilidad	1 x LED, verde
Notas		
Cantidad por pack	1 unid.	

E11863



Conector hembra a cablear


SDOAH042VASFKPG

Conexión eléctrica

bornes roscados: ...0,75 mm²; funda del cable: Ø 4...6 mm

Conexión eléctrica - Toma

Conector: 1 x M12, acodado; codificación: A; cuerpo: PBT / PA, transparente; bloqueo: Acero inoxidable; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,7...0,9 Nm



Conexión

