


E11917



Conector de montaje

EDOGH050MSS00,7E05(M16)



1 Junta tórica



Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	< 125 AC/DC
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...85
Grado de protección		IP 68
Datos mecánicos		
Peso	[g]	25,1
Rosca de montaje		M16
Materiales		Zinc conformado a presión niquelado
Material del cuerpo		Zinc conformado a presión, niquelado
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.

E11917



Conector de montaje

EDOGH050MSS00,7E05(M16)

Conexión eléctrica


Cable: 0,7 m, PVC; 4 x 0,25 mm² + 1 x 0,5 mm²

Conexión eléctrica - Toma

Conector: 1 x M12; codificación: A; cuerpo: Zinc conformado a presión, niquelado



Conexión



Colores de los hilos :
BK = negro
BN = marrón
BU = azul
GN/YE = verde / amarillo
WH = blanco