




Cable de conexión con conector hembra

ADOAH050MSS0010K05

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: EVC549

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



Campo de aplicación

Sistema	Libre de siliconas; Contactos dorados; cable apantallado
Libre de siliconas	sí

Datos eléctricos

Tensión de alimentación	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Clase de protección		III
Corriente máxima total	[A]	4

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Grado de protección		IP 67

Datos mecánicos

Peso	[g]	433,4
Dimensiones	[mm]	28 x 15 x 38
Materiales		PUR
Material del cuerpo		PUR
Material de la tuerca de unión		latón, niquelado

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------



Cable de conexión con conector hembra

ADOAH050MSS0010K05

Conexión eléctrica

Cable: 10 m, PUR, negro, Ø 5 mm, apantallado; 5 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm)

Conexión eléctrica - Toma

Conector: 1 x M12, acodado; codificación: A; cuerpo: PUR; bloqueo: latón, niquelado; Contactos: dorado; Par de apriete: 1,0...1,5 Nm; cable de conexión apantallado: apantallado



Conexión



Colores de los hilos :	
BK =	negro
BN =	marrón
BU =	azul
GY =	gris
WH =	blanco