




Prolongador con conector para válvulas

AVDAA031PLS0010H03



Campo de aplicación		
Sistema	Libre de siliconas; Libre de halógenos	
Libre de siliconas	sí	
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	< 24 AC/DC
Protección contra sobretensión		sí; (VDR)
Corriente máxima total	[A]	5
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-20...80
Grado de protección		IP 67
Datos mecánicos		
Peso	[g]	491,5
Dimensiones	[mm]	28,5 x 29,5 x 47
Materiales		PP; FKM
Material del cuerpo		PP / FPM
Indicaciones / elementos de mando		
Indicador	Estado de conmutación	1 x LED, amarillo
Notas		
Cantidad por pack	1 unid.	



Prolongador con conector para válvulas

AVDAA031PLS0010H03

Conexión eléctrica

Cable: 10 m, PUR, Libre de halógenos, Ø 6,6 mm; 3 x 0,5 mm² / AWG 20

Conexión eléctrica - Toma

Conector: 1 x válvula tipo A DIN, acodado; cuerpo: PP / FPM



Conexión



Colores de los hilos :
 BN = marrón
 BU = azul
 GN/YE = verde / amarillo