




Prolongador con conector para válvulas

AVDAB031PLS0010H03



Campo de aplicación		
Sistema	Libre de siliconas; Libre de halógenos	
Libre de siliconas	sí	
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	< 24 AC/DC
Protección contra sobretensión	sí; (VDR)	
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-20...80
Grado de protección	IP 67	
Datos mecánicos		
Peso	[g]	490
Dimensiones	[mm]	28,5 x 24 x 49
Materiales	PP; FKM	
Material del cuerpo	PP / FPM	
Material de la tuerca de unión	latón, niquelado	
Indicaciones / elementos de mando		
Indicador	Estado de conmutación	1 x LED, amarillo
Notas		
Cantidad por pack	1 unid.	



Prolongador con conector para válvulas

AVDAB031PLS0010H03

Conexión eléctrica


Cable: 10 m, PUR, Libre de halógenos, Ø 6,6 mm; 3 x 0,5 mm² / AWG 20

Conexión eléctrica - Toma

Conector: 1 x válvula tipo B DIN, acodado; cuerpo: PP / FPM; bloqueo: latón, niquelado



Conexión



BN = Colores de los hilos :
marrón
BU = azul
GN/YE = verde / amarillo