




Prolongador

VDOAF030MSS0001I03STGH030MSS

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Campo de aplicación

Sistema	Libre de halógenos
---------	--------------------

Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V]	10...30 DC
Clase de protección	III

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]	-25...90
Grado de protección	IP 67

Datos mecánicos

Materiales	TPU
Material del cuerpo	TPU
Material de la tuerca de unión	latón, niquelado

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: TPU; bloqueo: latón, niquelado



E11003




Prolongador

VDOAF030MSS0001I03STGH030MSS

Conexión eléctrica

Cable: 1 m, PUR, Libre de halógenos; irradiado; 3 x 0,34 mm²

Conexión



Conexión eléctrica - Toma

Conector: 1 x M8, acodado; codificación: A; cuerpo: TPU; bloqueo: latón, niquelado

