




Prolongador

VSTGH050MSS00,6I03VDAA041--S

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Campo de aplicación	
Sistema	Libre de halógenos
Datos eléctricos	
Tensión de alimentación [V]	< 24 AC/DC
Protección contra sobretensión	sí; (VDR)
Condiciones ambientales	
Temperatura ambiente [°C]	-25...90
Grado de protección	IP 67
Datos mecánicos	
Dimensiones [mm]	15 x 15 x 46,5
Materiales	TPU
Material del cuerpo	TPU
Material de la tuerca de unión	latón, niquelado
Accesorios	
Componentes incluidos	tornillo campo de rotulación
Notas	
Cantidad por pack	1 unid.

Prolongador

VSTGH050MSS00,6I03VDAA041--S

Conexión eléctrica - Conector macho


Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: TPU; bloqueo: latón, niquelado



Conexión eléctrica

Cable: 0,6 m, PUR, Libre de halógenos; irradiado; 3 x 0,5 mm²

Conexión



Conexión eléctrica - Toma

Conector: 1 x válvula tipo A DIN, acodado; cuerpo: TPU; bloqueo: latón, niquelado

