


E11012



Prolongador

VVSAB041--S0005I03STGH030MSS

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Campo de aplicación

Sistema

Libre de halógenos

Datos eléctricos

Tensión de alimentación

[V]

< 24 AC/DC

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente

[°C]

-25...90

Grado de protección

IP 67

Datos mecánicos

Dimensiones

[mm]

15 x 15 x 46,5

Materiales

TPU

Material del cuerpo

TPU

Material de la tuerca de unión

latón, niquelado

Accesorios

Componentes incluidos

tornillo

campo de rotulación

Notas

Cantidad por pack

1 unid.

Prolongador

VVSAB041--S0005I03STGH030MSS

Conexión eléctrica - Conector macho


Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: TPU; bloqueo: latón, niquelado



Conexión eléctrica

Cable: 5 m, PUR, Libre de halógenos; irradiado; 3 x 0,5 mm²

Conexión



Conexión eléctrica - Toma

Conector: 1 x válvula tipo B DIN, acodado; cuerpo: TPU; bloqueo: latón, niquelado

