


E11025



Cable de conexión con conector hembra

ADOGA040VAS0010E04

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



| Campo de aplicación            |                                       |                      |
|--------------------------------|---------------------------------------|----------------------|
| Sistema                        | Libre de siliconas; Contactos dorados |                      |
| Libre de siliconas             | sí                                    |                      |
| Datos eléctricos               |                                       |                      |
| Tensión de alimentación        | [V]                                   | < 250 AC             |
| Condiciones ambientales        |                                       |                      |
| Temperatura ambiente           | [°C]                                  | -25...70             |
| Grado de protección            |                                       | IP 67                |
| Datos mecánicos                |                                       |                      |
| Dimensiones                    | [mm]                                  | 15 x 15 x 42         |
| Materiales                     |                                       | PVC                  |
| Material del cuerpo            |                                       | PVC                  |
| Material de la tuerca de unión |                                       | inox (1.4404 / 316L) |
| Notas                          |                                       |                      |
| Cantidad por pack              |                                       | 1 unid.              |

# E11025



## Cable de conexión con conector hembra


ADOGA040VAS0010E04

### Conexión eléctrica


Cable: 10 m, PVC, naranja, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm )

### Conexión eléctrica - Toma

Conector: 1 x 1/2", recto; codificación: C; cuerpo: PVC; bloqueo: inox (1.4404 / 316L); Contactos: dorado



### Conexión



Colores de los hilos :

|      |        |
|------|--------|
| BK = | negro  |
| BN = | marrón |
| BU = | azul   |
| WH = | blanco |