


E11027



Adaptador de montaje para detectores capacitivos

MOUNTING ADAPTER D34MM POM



Campo de aplicación

Resistencia a la presión [bar] 8

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C] -25...80

Datos mecánicos

Peso [g] 83,7

Dimensiones [mm] G 1 1/2 / L = 60

Nombre de la rosca G 1 1/2

Materiales Adaptador: POM

Conexión de sensores Adaptador para varilla a presión Ø 34 mm

Conexión de proceso conexión de rosca G 1 1/2 rosca exterior

Notas

Cantidad por pack 1 unid.