


# E11033



## Adaptador de montaje para detectores capacitivos

MOUNTING ADAPTER M30 POM



1 Junta tórica 44 x 2 mm



### Campo de aplicación

Temperatura del fluido	[°C]	-25...100
Temperatura del fluido con picos	[°C]	-25...110
Resistencia a la presión	[bar]	8

### Datos mecánicos

Peso	[g]	90,5
Dimensiones	[mm]	G 1 1/2 / L = 65
Nombre de la rosca		G 1 1/2
Materiales		Adaptador: POM; Anillo sellante: EPDM
Conexión de sensores		conexión de rosca M30 x 1,5 Roscado interno
Conexión de proceso		conexión de rosca G 1 1/2 rosca exterior

### Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------