


E11034



Adaptador de montaje para detectores capacitivos

MOUNTING ADAPTER M30 PVDF



1 Junta tórica 44 x 2 mm

Campo de aplicación

Resistencia a la presión [bar] 8

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C] -25...110

Datos mecánicos

Peso [g] 114,6

Dimensiones [mm] G 1 1/2 / L = 65

Nombre de la rosca G 1 1/2

Materiales Adaptador: PVDF; Anillo sellante: EPDM

Conexión de sensores conexión de rosca M30 x 1,5 Roscado interno

Conexión de proceso conexión de rosca G 1 1/2 rosca exterior

Notas

Cantidad por pack 1 unid.