

E11036



Adaptador de montaje para detectores capacitivos

MOUNTING ADAPTER M30 PVDF



1 Junta tórica 44 x 2 mm

Campo de aplicación

Resistencia a la presión	[bar]	8
--------------------------	-------	---

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	[°C]	-25...110
----------------------	------	-----------

Datos mecánicos

Peso	[g]	83,4
------	-----	------

Dimensiones	[mm]	G 1 1/4 / L = 65
-------------	------	------------------

Nombre de la rosca	G 1 1/4
--------------------	---------

Materiales	Adaptador: PVDF; Anillo sellante: EPDM
------------	--

Conexión de sensores	conexión de rosca M30 x 1,5 Roscado interno
----------------------	---

Conexión de proceso	conexión de rosca G 1 1/4 rosca exterior
---------------------	--

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------